

BN-7M 系列

三方向電磁閥

NISCON

進口代理商品



規格：

型號	BN-7M31
配管口徑代號	8A
配管口徑尺寸	Rc1/4
方口數	3口
位置數	2位置
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~0.7 MPa
耐壓力	1.05 MPa
有效斷面積mm ²	2.5
周圍溫度	-10℃~+40℃(不凍結)
應答時間	10 ms
定格電壓	AC110V.220V.(50/60)Hz.DC24V.
電力消耗	起動時 AC:20/17VA DC:6W 常態時 AC:12/9VA DC:6W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	E級
重量Kgf	0.4

訂購代號：

BN-7M 31 - 8 - E - 110

型號

作動型式

配管口徑

電磁防護等級

定格電壓

31：三口型

8：Rc1/4

E：AC 標準

F：DC 標準

G：AC 防水

H：DC 防水

24：DC24V

110：AC110V

220：AC220V

外觀尺寸：

