

SUS303(類似)耐腐蝕

包裝：1個/袋

訂購代號：

SJSC 6 - 01 A

1 2 3 4

① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙		
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制：

A：Meter-out型

B：Meter-in型

※說明參閱JSC系列

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)



難燃性

包裝：1個/袋

訂購代號：

JSC 6 - 01 A K V-0

1 2 3 4 5 6

① 型號

② 配管徑： (mm)

編號	4	6	8	10	12
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12

③ 牙徑：

	公制牙		管用錐型牙		
編號	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 流體方向控制：

A：Meter-out型

B：Meter-in型

※說明參閱JSC系列

⑤ 規格：

K：彈簧型

此型逆止作動最小壓力為0.02 MPa(使用壓力範圍0.05 MPa)

⑥ 難燃性：

V-0：屬於難燃性規格要求，若沒標上V-0記號，將以標準型處理。

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.1~0.9 MPa
逆止閥作動壓力	0.05 MPa
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)

