

吸盤偏擺固定座

包裝：1個/袋

訂購代號：

FH 10 - 15

1 2 3

① 型號

② 吸盤口徑：(mm)

編號	10	20	60
尺寸	φ 10, φ 15	φ 20~φ 50	φ 60~φ 100

③ 偏擺角度：

15：偏擺角度15° (受訂生產) / 無記號：偏擺角度30°



軟質聚氨酯管—UB管

包裝：有20m、50m、100m三種

訂購代號：

UB 0640 - 20 - B - C

1 2 3 4 5

① 品名

② 管徑 (外徑×內徑)：

編號	公制 mm (mm)								
	01810	0212	0320	0425	0640	0850	1065	1280	1611
外徑	1.8	2	3	4	6	8	10	12	16
內徑	1	1.2	2	2.5	4	5	6.5	8	11

編號	英制 inch (mm)							
	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8
外徑	3.18	4	4.76	6.35	8	9.53	12.7	16
內徑	2	2.5	3	4.15	5	6	8.5	11

③ 配管長度：(m)

編號	20	50	100
長度	20	50	100

※ UB01810、UB1611、UB5/8僅20m規格。
 ※ UB50m僅適用公制黑色。

④ 配管顏色：

編號	B	R	O	YB	Y	G	Bu	CB	C	W
色彩	黑	紅	橙	棕黃	黃	綠	藍	透明藍	透明	乳白
公制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
英制	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 公制1/8、3/16、1/4、3/8、1/2的標準色僅限黑、橙色。
 ※ 英制0212的標準色僅限黑、透明藍、透明色。

⑤ 無塵室規格：

C：無塵室規格 (僅限透明色) / 無記號：標準規格

規格：

使用流體	空氣、水
最高使用壓力	0~0.8 MPa(20℃65%RH時)
使用真空壓力	-100 kPa
使用溫度範圍	-15~+60℃(無凍結)

