


MAF300L 系列

空氣調理組合(過濾器)



符號:



訂購代號:

MAF300L - 8A - D - □ - □

型號

配管口徑代號
8A: 1/4
10A: 3/8

過濾精度
無: 5 μm
40u: 40 μm

配管口螺牙
無: Rc牙
G: G牙
NPT: NPT牙

D: 自動排水閥 (FMRF300)
N: 尼龍內杯

● 杯子長度加長，以利直接加裝高性能自動排水閥。

規格:

型號	MAF300L	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
使用壓力範圍(※)	0.05~1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
過濾精度	標準: 5 μm 選用: 40 μm	
重量	267 g	

※1. 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

※2. 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

流量特性圖:

