









CVC 直型 Straight 		CVU 聯管直型 Union Straight 	
型式 CVC φ D-R□		型式 CVU φ D-φ D	
CVC4-M5□	CVC8-02□	CVU4-4	CVU5/32-5/32
CVC4-M6□	CVC10-03□	CVU6-6	CVU1/4-1/4
CVC4-01□	CVC10-04□	CVU8-8	CVU5/16-5/16
CVC6-01□	CVC12-03□	CVU10-10	CVU3/8-3/8
CVC6-02□	CVC12-04□	CVU12-12	CVU1/2-1/2
CVC8-01□			
CVPC 直式樹脂型 Straight PBT Type 		CVLU 聯管直式 低作動型 Union Straight Low Operating Pressure Type 	
型式 CVPC φ D-R□		型式 CVLU φ D-φ D	
CVPC4-M5□	CVPC6-02□	CVLC4-4	CVLC10-10
CVPC4-M6□	CVPC8-01□	CVLC6-6	CVLC12-12
CVPC4-01□	CVPC8-02□	CVLC8-8	
CVPC6-01□			
CVG 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight 		CVF 套筒型 Bush Type 	
型式 CVG φ D _r -φ D _s □		型式 CVF R-Rc□	
CVG12-10□		CVF01-01□	CVF03-03□
		CVF02-02□	CVF04-04□
CVPU 聯管直式樹脂型 Union Straight PBT Type 		CVPF 套筒樹脂型 Bush PBT Type 	
型式 CVPU φ D-φ D		型式 CVPF R-Rc	
CVPC4-4	CVPC8-8	CVPF01-01	CVPF02-02
CVPC6-6			

壓力錶

包裝：1個/袋

訂購代號：

GPC15 - M5

1 2

① 型號





② 配管徑/牙徑：

(mm)

編號	配管徑-公制			配管徑-英制			公制牙	管用錐型牙
	4	6	8	5/32	1/4	5/16		
尺寸	φ 4	φ 6	φ 8	φ 3.97	φ 6.35	φ 7.94	M5×0.8	R1/8 R1/4
壓力表示單位	MPa			psi			MPa	

規格：

配管徑規格	公制	英制
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	0~116 psi
精度	±5%F.S.	
使用溫度範圍	0~+60°C(不凍結)	

GPC 直接安裝型 Straight 		GPM 隔板型 Bulkhead Type 	
型式 GPC15-R		型式 GPM φ D	
GPC15-M5	GPC15-02	GPM4	GPM5/32
GPC15-01		GPM6	GPM1/4
		GPM8	GPM5/16
GPU 聯管直型 Union Straight 		GPJ 軟管接頭型 Nipple Type 	
型式 GPU φ D-φ D		型式 GPJ φ D	
GPU4-4	GPU5/32-5/32	GPJ4	GPJ5/32
GPU6-6	GPU1/4-1/4	GPJ6	GPJ1/4
GPU8-8	GPU5/16-5/16	GPJ8	GPJ5/16