

SUS316不銹鋼製接頭

PISCO

特殊環境用—快速接頭

進口代理商品

SUS316不銹鋼製

包裝：1個/袋

訂購代號：

SSC 6 - 01 - X - TP - C

1 2 3 4 5 6

① 型號

② 配管徑：

編號	4	6	8	10	12	16
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

③ 牙徑：

編號	公制牙		管用錐型牙		
	M5	01	02	03	04
尺寸	M5×0.8	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

④ 規格要求：

X：於油封塗上非揮發性油脂
無記號：無油脂處理(一般規格)

⑤ 密封膠帶：

TP：密封膠帶
無記號：無密封膠帶

⑥ 無塵室規格：

C：無塵室規格
無記號：標準型包裝

規格：

使用流體	空氣、水、其他※
最高使用壓力	1.0 MPa
使用真空壓力(負壓)	-0.1 MPa
使用溫度範圍	-15~+120℃

※1.對於藥品或氣體混合物來說，根據使用條件與產品要求有不一樣的情況，所以請與本公司確認後再使用。

※2.使用流體為液體時，建議使用嵌入環。

SSC STAINLESS 直型 Straight φ D R		SSB STAINLESS T型 Tee φ D R φ D		SSOC STAINLESS 內六角直線型 Hex. Holed Straight φ D R		SSL STAINLESS 彎頭型 Elbow φ D R φ D		SSU STAINLESS 聯管直型 Union Straight φ D	
型式 SSC φ D-R		型式 SSB φ D-R		型式 SSOC φ D-R		型式 SSL φ D-R		型式 SSU φ D	
SSC4-M5	SSC8-02	SSB4-M5	SSB8-02	SSOC4-M5	SSOC8-02	SSL4-M5	SSL8-02	SSU4	SSU10
SSC4-01	SSC10-02	SSB4-01	SSB10-02	SSOC4-01	SSOC10-02	SSL4-01	SSL10-02	SSU6	SSU12
SSC6-M5	SSC10-03	SSB6-M5	SSB10-03	SSOC6-M5	SSOC10-03	SSL6-M5	SSL10-03	SSU8	SSU16
SSC6-01	SSC12-03	SSB6-01	SSB12-03	SSOC6-01	SSOC12-03	SSL6-01	SSL12-03		
SSC6-02	SSC12-04	SSB6-02	SSB12-04	SSOC6-02	SSOC12-04	SSL6-02	SSL12-04		
SSC8-01	SSC16-04	SSB8-01	SSB16-04	SSOC8-01	SSOC16-04	SSL8-01	SSL16-04		
SSY STAINLESS 聯管Y型 Union Y φ D φ D		SSE STAINLESS 聯管T型 Union Tee φ D φ D φ D		SSG STAINLESS 不同尺寸聯管直型 Different Diam. Union Straight φ D φ D ₂		SSV STAINLESS 聯管彎頭型 Union Elbow φ D φ D		SSM STAINLESS 分隔聯管型 Bulkhead Union φ D φ D	
型式 SSY φ D		型式 SSE φ D		型式 SSG φ D-R		型式 SSV φ D		型式 SSM φ D	
SSY4	SSY10	SSE4	SSE10	SSG6-4	SSG12-10	SSV4	SSV10	SSM4	SSM10
SSY6	SSY12	SSE6	SSE12	SSG8-6	SSG16-12	SSV6	SSV12	SSM6	SSM12
SSY8	SSY16	SSE8	SSE16	SSG10-8		SSV8	SSV16	SSM8	SSM16