




















迷你型管接頭

一般環境用 — 快速接頭

PISCO

進口代理商品

<p>PD MINI TYPE</p> <p>歧管T型 Branch Tee</p>  <p>ϕD</p> <p>R</p> <p>ϕD</p>	<p>PE MINI TYPE</p> <p>聯管T型 Union Tee</p>  <p>ϕD</p> <p>ϕD</p> <p>ϕD</p>	<p>POL MINI TYPE</p> <p>內六角通用彎頭型 Hex. Holed Universal Elbow</p>  <p>ϕD</p> <p>R</p>	<p>PWJ MINI TYPE</p> <p>不同尺寸聯接Y型 Different Diam. Branch Union Y</p>  <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p>	<p>PM MINI TYPE</p> <p>分隔聯管型 Bulkhead Union</p>  <p>ϕD</p>	<p>PIJ MINI TYPE</p> <p>雙向接頭 Nipple</p>  <p>ϕD</p>
<p>型式 PD ϕD-RM</p>	<p>型式 PE ϕDM</p>	<p>型式 POL ϕD-R</p>	<p>型式 PWJ ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>型式 PM ϕDM</p>	<p>型式 PIJ ϕDM</p>
<p>PD180-M3M PD6-02M</p> <p>PD180-M5M PD6-03M</p> <p>PD2-M3M PD1/8-M3M</p> <p>PD2-M5M PD1/8-M5M</p> <p>PD3-M3M PD1/8-M6M</p> <p>PD3-M5M PD1/8-01M</p> <p>PD3-M6M PD5/32-M3M</p> <p>PD3-01M PD5/32-M5M</p> <p>PD4-M3M PD5/32-M6M</p> <p>PD4-M5M PD5/32-01M</p> <p>PD4-M6M PD5/32-02M</p> <p>PD4-01M PD1/4-M5M</p> <p>PD4-02M PD1/4-M6M</p> <p>PD6-M5M PD1/4-01M</p> <p>PD6-M6M PD1/4-02M</p> <p>PD6-01M PD1/4-03M</p>	<p>PE180M PE6M</p> <p>PE2M PE1/8M</p> <p>PE3M PE5/32M</p> <p>PE4M PE1/4M</p>	<p>POL3-M5M POL1/8-M5M</p> <p>POL4-M5M POL5/32-M5M</p> <p>POL6-M5M</p>	<p>PWJ4-3M PWJ4-1/8M</p> <p>PWJ6-3M PWJ6-1/8M</p> <p>PWJ6-4M PWJ5/32-1/8M</p>	<p>PM3M PM1/8M</p> <p>PM4M PM5/32M</p> <p>PM6M PM1/4M</p>	<p>PIJ3M PIJ1/8M</p>
<p>PLJ MINI TYPE</p> <p>套筒彎頭型 Socket Elbow</p>  <p>ϕD</p>	<p>PEG MINI TYPE</p> <p>不同尺寸聯管T型 Different Diam. Union Tee</p>  <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p>	<p>PZB MINI TYPE</p> <p>十字B型 Cross B</p>  <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p> <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p>	<p>PF MINI TYPE</p> <p>蓋形接頭 Cap</p>  <p>M₂</p> <p>M₁</p>		
<p>PGJ MINI TYPE</p> <p>減速型(漸縮管) Reducer</p>  <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p>	<p>型式 PLJ ϕDM</p>	<p>型式 PEG ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>型式 PZB ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>型式 PFM-M₂M</p>	
<p>PGJ3-180M PGJ6-4M</p> <p>PGJ3-2M PGJ6-1/8M</p> <p>PGJ3-4M PGJ6-1/4M</p> <p>PGJ3-6M PGJ1/8-5/32M</p> <p>PGJ3-1/8M PGJ1/8-1/4M</p> <p>PGJ4-180M PGJ3/16-1/8M</p> <p>PGJ4-2M PGJ3/16-5/32M</p> <p>PGJ4-3M PGJ3/16-1/4M</p> <p>PGJ4-6M PGJ1/4-1/8M</p> <p>PGJ4-1/8M PGJ1/4-5/32M</p> <p>PGJ6-3M PGJ1/4-6M</p>	<p>PLJ3M PLJ5/32M</p> <p>PLJ4M PLJ3/16M</p> <p>PLJ6M PLJ1/4M</p> <p>PLJ1/8M</p>	<p>PEG3-180M PEG4-1/8M</p> <p>PEG3-2M PEG1/8-5/32M</p> <p>PEG3-4M PEG5/32-1/8M</p> <p>PEG4-3M PEG5/32-1/4M</p> <p>PEG4-6M PEG1/4-5/32M</p> <p>PEG6-4M</p>	<p>PZB4-3M PZB6-1/8M</p> <p>PZB6-4M PZB1/8-3M</p> <p>PZB4-1/8M PZB5/32-1/8M</p>	<p>PFM5-M3M PF01-M3M</p>	
<p>型式 PGJ ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>PLGJ MINI TYPE</p> <p>不同尺寸套筒彎頭型 Different Diam. Socket Elbow</p>  <p>ϕD_2</p> <p>ϕD_1</p>	<p>PLHJ MINI TYPE</p> <p>45度套筒彎頭型 45-degree Socket Elbow</p>  <p>ϕD</p>	<p>PZC MINI TYPE</p> <p>十字C型 Cross C</p>  <p>ϕD_2</p> <p>ϕD_1</p> <p>ϕD_2</p> <p>ϕD_1</p>	<p>PPF MINI TYPE</p> <p>蓋形接頭 Cap</p>  <p>ϕD</p>	
<p>型式 PLGJ ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>型式 PLHJ ϕDM</p>	<p>型式 PZC ϕD_1-ϕD_2M</p>	<p>型式 PPF ϕD-RM</p>		
<p>PLGJ3-180M PLGJ6-1/4M</p> <p>PLGJ3-2M PLGJ1/8-3M</p> <p>PLGJ3-4M PLGJ1/8-5/32M</p> <p>PLGJ3-6M PLGJ1/8-1/4M</p> <p>PLGJ3-1/8M PLGJ5/32-1/8M</p> <p>PLGJ4-180M PLGJ5/32-1/4M</p> <p>PLGJ4-2M PLGJ3/16-1/8M</p> <p>PLGJ4-3M PLGJ3/16-5/32M</p> <p>PLGJ4-6M PLGJ3/16-1/4M</p> <p>PLGJ4-1/8M PLGJ1/4-1/8M</p> <p>PLGJ6-3M PLGJ1/4-5/32M</p> <p>PLGJ6-4M PLGJ1/4-6M</p> <p>PLGJ6-1/8M</p>	<p>PLHJ4M PLHJ6M</p>	<p>PZC4-3M PZC6-1/8M</p> <p>PZC6-4M PZC1/8-3M</p> <p>PZC4-1/8M PZC5/32-1/8M</p>	<p>PPF180M PPF3M</p> <p>PPF2M</p>		
<p>PLH MINI TYPE</p> <p>45度彎頭型 45-degree Elbow</p>  <p>ϕD</p> <p>R</p>	<p>型式 PLH ϕD-RM</p>	<p>PYJ MINI TYPE</p> <p>歧管聯接Y型 Branch Union Y</p>  <p>ϕD</p>	<p>PZA MINI TYPE</p> <p>十字A型 Cross A</p>  <p>ϕD</p> <p>ϕD</p> <p>ϕD</p>	<p>PP MINI TYPE</p> <p>塞頭 Plug</p>  <p>ϕD</p>	
<p>PLH3-M3M PLH4-01M</p> <p>PLH3-M5M PLH6-M5M</p> <p>PLH4-M3M PLH6-M6M</p> <p>PLH4-M5M PLH6-01M</p> <p>PLH4-M6M PLH6-02M</p>	<p>PYJ3M PYJ1/8M</p> <p>PYJ4M PYJ5/32M</p> <p>PYJ6M</p>	<p>PZA3M PZA1/8M</p> <p>PZA4M PZA5/32M</p> <p>PZA6M</p>	<p>PP180M PP3M</p> <p>PP2M PP1/8M</p>		