





橢圓型 / 軟質型 - 真空吸盤

PISCO

真空吸盤

進口代理商品

VPMA OVAL 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VPMA OVAL / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port 		VP OVAL 橢圓吸盤 Pad Rubber Only F S U N, E, SE, NE 	
型式		型式		型式	
VPMA2×4E□4J	VPMA5×30E□4J	VPMA2×4E□4J-S3	VPMA5×30E□4J-S3	VP2×4E□	VP5×0E□
VPMA3.5×7E□4J	VPMA6×10E□4J	VPMA3.5×7E□4J-S3	VPMA6×10E□4J-S3	VP3.5×7E□	VP6×10E□
VPMA4×10E□4J	VPMA6×20E□4J	VPMA4×10E□4J-S3	VPMA6×20E□4J-S3	VP4×10E□	VP6×20E□
VPMA4×20E□4J	VPMA6×30E□4J	VPMA4×20E□4J-S3	VPMA6×30E□4J-S3	VP4×20E□	VP6×30E□
VPMA4×30E□4J	VPMA8×20E□4J	VPMA4×30E□4J-S3	VPMA8×20E□4J-S3	VP4×30E□	VP8×20E□
VPMA5×10E□4J	VPMA8×30E□4J	VPMA5×10E□4J-S3	VPMA8×30E□4J-S3	VP5×10E□	VP8×30E□
VPMA5×20E□4J		VPMA5×20E□4J-S3		VP5×20E□	
VPMB OVAL 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VPMB OVAL / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port 		VP OVAL 橢圓吸盤支架 Pad Flame Only 	
型式		型式		型式	
VPMB2×4E□4J	VPMB5×30E□4J	VPMB2×4E□4J-S3	VPMB5×30E□4J-S3	VP2×4E□A	VP5×0E□A
VPMB3.5×7E□4J	VPMB6×10E□4J	VPMB3.5×7E□4J-S3	VPMB6×10E□4J-S3	VP3.5×7E□A	VP6×10E□A
VPMB4×10E□4J	VPMB6×20E□4J	VPMB4×10E□4J-S3	VPMB6×20E□4J-S3	VP4×10E□A	VP6×20E□A
VPMB4×20E□4J	VPMB6×30E□4J	VPMB4×20E□4J-S3	VPMB6×30E□4J-S3	VP4×20E□A	VP6×30E□A
VPMB4×30E□4J	VPMB8×20E□4J	VPMB4×30E□4J-S3	VPMB8×20E□4J-S3	VP4×30E□A	VP8×20E□A
VPMB5×10E□4J	VPMB8×30E□4J	VPMB5×10E□4J-S3	VPMB8×30E□4J-S3	VP5×10E□A	VP8×30E□A
VPMB5×20E□4J		VPMB5×20E□4J-S3		VP5×20E□A	
VPMC OVAL 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VPMC OVAL / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port 		VP OVAL / S3 橢圓吸盤支架 Pad Flame Only 	
型式		型式		型式	
VPMC2×4E□6J	VPMC5×30E□6J	VPMC2×4E□4J-S3	VPMC5×30E□4J-S3	VP2×4E□A-S3	VP5×0E□A-S3
VPMC3.5×7E□6J	VPMC6×10E□6J	VPMC3.5×7E□4J-S3	VPMC6×10E□4J-S3	VP3.5×7E□A-S3	VP6×10E□A-S3
VPMC4×10E□6J	VPMC6×20E□6J	VPMC4×10E□4J-S3	VPMC6×20E□4J-S3	VP4×10E□A-S3	VP6×20E□A-S3
VPMC4×20E□6J	VPMC6×30E□6J	VPMC4×20E□4J-S3	VPMC6×30E□4J-S3	VP4×20E□A-S3	VP6×30E□A-S3
VPMC4×30E□6J	VPMC8×20E□6J	VPMC4×30E□4J-S3	VPMC8×20E□4J-S3	VP4×30E□A-S3	VP8×20E□A-S3
VPMC5×10E□6J	VPMC8×30E□6J	VPMC5×10E□4J-S3	VPMC8×30E□4J-S3	VP5×10E□A-S3	VP8×30E□A-S3
VPMC5×20E□6J		VPMC5×20E□4J-S3		VP5×20E□A-S3	
VPMD OVAL 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 		VPMD OVAL / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port 			
型式		型式			
VPMD2×4E□4J	VPMD5×30E□4J	VPMD2×4E□4J-S3	VPMD5×30E□4J-S3		
VPMD3.5×7E□4J	VPMD6×10E□4J	VPMD3.5×7E□4J-S3	VPMD6×10E□4J-S3		
VPMD4×10E□4J	VPMD6×20E□4J	VPMD4×10E□4J-S3	VPMD6×20E□4J-S3		
VPMD4×20E□4J	VPMD6×30E□4J	VPMD4×20E□4J-S3	VPMD6×30E□4J-S3		
VPMD4×30E□4J	VPMD8×20E□4J	VPMD4×30E□4J-S3	VPMD8×20E□4J-S3		
VPMD5×10E□4J	VPMD8×30E□4J	VPMD5×10E□4J-S3	VPMD8×30E□4J-S3		
VPMD5×20E□4J		VPMD5×20E□4J-S3			

軟質型

包裝：1個/袋

訂購代號：

VPHC 40 L N 6J - FH - F30 - □

1 2 3 4 5 6 7 8

① 固定座型號

② 吸盤徑：

編號	4	6	8	10	15	20	30	40
尺寸	φ4	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20	φ30	φ40

③ 吸盤形狀：L：軟質型

④ 吸盤材質：

N：腈橡膠 / S：矽橡膠 / U：聚氨酯橡膠 / FS：氟橡膠 / SE：抗靜電擴散性橡膠 / NE：低阻抗靜電型NBR

⑤ 接頭型式/尺寸：

固定座型號	VPB, VPC, VPD	VPHC, VPHD, VPHDW, VPHEW
吸盤徑	φ4~φ40	φ4 φ6~φ40
接頭型式	快速配管 倒鉤型	快速配管 倒鉤型 快速配管 倒鉤型
尺寸	6×4 6×4	4×2.5 4×2.5 6×4 6×4
編號	6J 6B 4J 4B 6J 6B	
固定座型號	VPMA, VPMB, VPMC, VPMD	
吸盤徑	φ4~φ15	φ4~φ30 φ20~φ30
接頭型式	快速配管 倒鉤型	快速配管 倒鉤型 倒鉤型
尺寸	3×2 3×2	4×2.5 4×2.5 6×4
編號	3J 3B 4J 4B 6B	

⑥ 具偏擺固定座：(選用配備，須另付費；不適用S3材質)
FH：偏擺角度30° / FHH：偏擺角度15° / ECV：防掉落闊

⑦ 具過濾器：(選用配備，須另付費；不適用S3材質)

F15：吸盤直徑φ10~40mm / F30：吸盤直徑φ20~40mm

⑧ 金屬部位材質：(選用配備，須另付費)

S3：銅製材質(環為深藍色) / 無記號：標準材質

























VP SOFT TYPE 軟質型吸盤 Pad Rubber Only FS N, SE, NE, S 	
型式	
VP4L□	VP20L□
VP6L□	VP30L□
VP10L□	VP40L□
VP15L□	

軟質型-真空吸盤

PISCO

真空吸盤

進口代理商品

VPA SOFT TYPE 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPB SOFT TYPE 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPC SOFT TYPE 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPD SOFT TYPE 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPF SOFT TYPE 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type 		VPMA MINI SOFT TYPE 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Soft 	
型式		型式		型式		型式		型式		型式	
VPA4L□6J	VPA15L□6J	VPB4L□6J	VPB15L□6J	VPC4L□6J	VPC15L□6J	VPD4L□6J	VPD15L□6J	VPF4L□	VPF15L□	VPMA4L□3J	VPMA10L□3J
VPA6L□6J	VPA20L□6J	VPB6L□6J	VPB20L□6J	VPC6L□6J	VPC20L□6J	VPD6L□6J	VPD20L□6J	VPF6L□	VPF20L□	VPMA4L□4J	VPMA10L□4J
VPA8L□6J	VPA30L□6J	VPB8L□6J	VPB30L□6J	VPC8L□6J	VPC30L□6J	VPD8L□6J	VPD30L□6J	VPF8L□	VPF30L□	VPMA6L□3J	VPMA15L□3J
VPA10L□6J	VPA40L□6J	VPB10L□6J	VPB40L□6J	VPC10L□6J	VPC40L□6J	VPD10L□6J	VPD40L□6J	VPF10L□	VPF40L□	VPMA6L□4J	VPMA15L□4J
										VPMA8L□3J	VPMA20L□4J
										VPMA8L□4J	VPMA30L□4J
VPHC SOFT TYPE 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPHD SOFT TYPE 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPHDW SOFT TYPE 活動式 配管口徑兩側向 Spring Type On-the-2 side Vacuum Port Soft 		VPHE SOFT TYPE 直接配置型 配管口徑側向 Direct Mounting Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPHEW SOFT TYPE 直接配置型 配管口徑 兩側向 Direct Mounting Type On-the-2 side Vacuum Port Soft 		VPMB MINI SOFT TYPE 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Soft 	
型式		型式		型式		型式		型式		型式	
VPHC4L□4J	VPHC15L□6J	VPHD4L□4J	VPHD15L□6J	VPHDW4L□4J	VPHDW15L□6J	VPHE4L□4J	VPHE15L□6J	VPHEW4L□4J	VPHEW15L□6J	VPMB4L□3J	VPMB10L□3J
VPHC6L□6J	VPHC20L□6J	VPHD6L□6J	VPHD20L□6J	VPHDW6L□6J	VPHDW20L□6J	VPHE6L□6J	VPHE20L□6J	VPHEW6L□6J	VPHEW20L□6J	VPMB4L□4J	VPMB10L□4J
VPHC8L□6J	VPHC30L□6J	VPHD8L□6J	VPHD30L□6J	VPHDW8L□6J	VPHDW30L□6J	VPHE8L□6J	VPHE30L□6J	VPHEW8L□6J	VPHEW30L□6J	VPMB6L□3J	VPMB15L□3J
VPHC10L□6J	VPHC40L□6J	VPHD10L□6J	VPHD40L□6J	VPHDW10L□6J	VPHDW40L□6J	VPHE10L□6J	VPHE40L□6J	VPHEW10L□6J	VPHEW40L□6J	VPMB6L□4J	VPMB15L□4J
										VPMB8L□3J	VPMB20L□4J
										VPMB8L□4J	VPMB30L□4J
VPA SOFT TYPE / S3 固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPB SOFT TYPE / S3 固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPC SOFT TYPE / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPD SOFT TYPE / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPF SOFT TYPE / S3 活動式 直接配置型 Spring & Direct Mounting Type 		VPMC MINI SOFT TYPE 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 	
型式		型式		型式		型式		型式		型式	
VPA4L□6J-S3	VPA15L□6J-S3	VPB4L□6J-S3	VPB15L□6J-S3	VPC4L□6J-S3	VPC15L□6J-S3	VPD4L□6J-S3	VPD15L□6J-S3	VPF4L□-S3	VPF15L□-S3	VPMC4L□3J	VPMC10L□3J
VPA6L□6J-S3	VPA20L□6J-S3	VPB6L□6J-S3	VPB20L□6J-S3	VPC6L□6J-S3	VPC20L□6J-S3	VPD6L□6J-S3	VPD20L□6J-S3	VPF6L□-S3	VPF20L□-S3	VPMC4L□4J	VPMC10L□4J
VPA8L□6J-S3	VPA30L□6J-S3	VPB8L□6J-S3	VPB30L□6J-S3	VPC8L□6J-S3	VPC30L□6J-S3	VPD8L□6J-S3	VPD30L□6J-S3	VPF8L□-S3	VPF30L□-S3	VPMC6L□3J	VPMC15L□3J
VPA10L□6J-S3	VPA40L□6J-S3	VPB10L□6J-S3	VPB40L□6J-S3	VPC10L□6J-S3	VPC40L□6J-S3	VPD10L□6J-S3	VPD40L□6J-S3	VPF10L□-S3	VPF40L□-S3	VPMC6L□4J	VPMC15L□4J
										VPMB8L□3J	VPMB20L□4J
										VPMB8L□4J	VPMB30L□4J
VPHC SOFT TYPE / S3 活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 		VPHD SOFT TYPE / S3 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPHDW SOFT TYPE / S3 活動式 配管口徑兩側向 Spring Type On-the-2 side Vacuum Port Soft 		VPHE SOFT TYPE / S3 直接配置型 配管口徑側向 Direct Mounting Type On-the-side Vacuum Port Soft 		VPHEW SOFT TYPE / S3 直接配置型 配管口徑 兩側向 Direct Mounting Type On-the-2 side Vacuum Port Soft 		VPMD MINI SOFT TYPE 活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 	
型式		型式		型式		型式		型式		型式	
VPHC4L□4J-S3	VPHC15L□6J-S3	VPHD4L□4J-S3	VPHD15L□6J-S3	VPHDW4L□4J-S3	VPHDW15L□6J-S3	VPHE4L□4J-S3	VPHE15L□6J-S3	VPHEW4L□4J-S3	VPHEW15L□6J-S3	VPMD4L□3J	VPMD10L□3J
VPHC6L□6J-S3	VPHC20L□6J-S3	VPHD6L□6J-S3	VPHD20L□6J-S3	VPHDW6L□6J-S3	VPHDW20L□6J-S3	VPHE6L□6J-S3	VPHE20L□6J-S3	VPHEW6L□6J-S3	VPHEW20L□6J-S3	VPMD4L□4J	VPMD10L□4J
VPHC8L□6J-S3	VPHC30L□6J-S3	VPHD8L□6J-S3	VPHD30L□6J-S3	VPHDW8L□6J-S3	VPHDW30L□6J-S3	VPHE8L□6J-S3	VPHE30L□6J-S3	VPHEW8L□6J-S3	VPHEW30L□6J-S3	VPMD6L□3J	VPMD15L□3J
VPHC10L□6J-S3	VPHC40L□6J-S3	VPHD10L□6J-S3	VPHD40L□6J-S3	VPHDW10L□6J-S3	VPHDW40L□6J-S3	VPHE10L□6J-S3	VPHE40L□6J-S3	VPHEW10L□6J-S3	VPHEW40L□6J-S3	VPMD6L□4J	VPMD15L□4J
										VPMD8L□3J	VPMD20L□4J
										VPMD8L□4J	VPMD30L□4J

軟質型 / 軟質蛇腹型 - 真空吸盤


PISCO

真空吸盤

進口代理商品

VPMA
MINI SOFT TYPE / S3


固定式
配管口徑向上
Fixed Type
On-the-top
Vacuum
Port Soft



型式	
VPMA4L□4J-S3	VPMA15L□4J-S3
VPMA6L□4J-S3	VPMA20L□4J-S3
VPMA8L□4J-S3	VPMA30L□4J-S3
VPMA10L□4J-S3	

VPMB
MINI SOFT TYPE / S3


固定式
配管口徑側向
Fixed Type
On-the-side
Vacuum
Port Soft



型式	
VPMB4L□4J-S3	VPMB15L□4J-S3
VPMB6L□4J-S3	VPMB20L□4J-S3
VPMB8L□4J-S3	VPMB30L□4J-S3
VPMB10L□4J-S3	

VPMC
MINI SOFT TYPE / S3


活動式
配管口徑向上
Spring Type
On-the-top
Vacuum
Port Soft



型式	
VPMC4L□4J-S3	VPMC15L□4J-S3
VPMC6L□4J-S3	VPMC20L□4J-S3
VPMC8L□4J-S3	VPMC30L□4J-S3
VPMC10L□4J-S3	

VPMD
MINI SOFT TYPE / S3

活動式
配管口徑側向
Spring Type
On-the-side
Vacuum
Port Soft



型式	
VPMD4L□4J-S3	VPMD15L□4J-S3
VPMD6L□4J-S3	VPMD20L□4J-S3
VPMD8L□4J-S3	VPMD30L□4J-S3
VPMD10L□4J-S3	

軟質蛇腹型

包裝：1個/袋

訂購代號：

VPHC 10 LB N 6J - FH - F15 - □

1
2
3
4
5
6
7
8

① 固定座型號

② 吸盤徑： (mm)

編號	6	8	10	15	20
尺寸	φ6	φ8	φ10	φ15	φ20

③ 吸盤型式：LB：軟質蛇腹型吸盤

④ 吸盤材質：

N：腈橡膠 / S：矽橡膠 / U：聚氨脂橡膠 / NE：低阻防靜電NBR / HN：HNBR / EP：EPDM

⑤ 接頭型式/尺寸：

固定座型號	VPMA, VPMB, VPMC, VPMD				※	
吸盤徑	φ6~φ15		φ6~φ20			
接頭型式	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型	快速配管	倒鉤型
尺寸	3×2	3×2	4×2.5	4×2.5	6×4	6×4
編號	3J	3B	4J	4B	6J	6B

※ VPA, VPB, VPC, VPD, VPF, VPHC, VPHD, VPHE, VPHDW, VPHEW

⑥ 具偏擺固定座：(選用配備, 須另付費; 不適用S3材質)





FH：偏擺角度30° / FHH：偏擺角度15° / ECV：防掉落閂

⑦ 具過濾器：(選用配備, 須另付費; 不適用S3材質)

F15：吸盤直徑φ10~20mm / F30：吸盤直徑φ20mm

⑧ 金屬部位材質：(選用配備, 須另付費)

S3：銅製材質(環為深藍色) / 無記號：標準材質

VPMA MINI SOFT BELLOW	VPMB MINI SOFT BELLOW	VPMC MINI SOFT BELLOW	VPMD MINI SOFT BELLOW
固定式 配管口徑向上 Fixed Type On-the-top Vacuum Port Soft 	固定式 配管口徑側向 Fixed Type On-the-side Vacuum Port Soft 	活動式 配管口徑向上 Spring Type On-the-top Vacuum Port Soft 	活動式 配管口徑側向 Spring Type On-the-side Vacuum Port Soft 
型式	型式	型式	型式
VPMA6L□3J VPMA10LB□3J	VPMB6L□3J VPMB10LB□3J	VPMC6L□3J VPMC10LB□3J	VPMD6L□3J VPMD10LB□3J
VPMA6L□4J VPMA10LB□4J	VPMB6L□4J VPMB10LB□4J	VPMC6L□4J VPMC10LB□4J	VPMD6L□4J VPMD10LB□4J
VPMA8L□3J VPMA15LB□3J	VPMB8L□3J VPMB15LB□3J	VPMC8L□3J VPMC15LB□3J	VPMD8L□3J VPMD15LB□3J
VPMA8L□4J VPMA15LB□4J	VPMB8L□4J VPMB15LB□4J	VPMC8L□4J VPMC15LB□4J	VPMD8L□4J VPMD15LB□4J
	VPMA20LB□4J		VPMB20LB□4J
			VPMC20LB□4J
			VPMD20LB□4J
VPMA6L□4J-S3 VPMA15LB□4J-S3	VPMB6L□4J-S3 VPMB15LB□4J-S3	VPMC6L□4J-S3 VPMC15LB□4J-S3	VPMD6L□4J-S3 VPMD15LB□4J-S3
VPMA8L□4J-S3 VPMA20LB□4J-S3	VPMB8L□4J-S3 VPMB20LB□4J-S3	VPMC8L□4J-S3 VPMC20LB□4J-S3	VPMD8L□4J-S3 VPMD20LB□4J-S3
VPMA10LB□4J-S3	VPMB10LB□4J-S3	VPMC10LB□4J-S3	VPMD10LB□4J-S3