## 導線接頭






## 規格:


型號	M83R / M83RL		M84R / M84RL	
插孔形式	藍色 黑色 棕色		藍色 黑色 自色	
接點數量	3		4	
額定電壓	60V DC/AC			
額定電流	3A			
端子材質	銅鍍金			
包覆端子材質	PA			
接頭外觀材質	PP			
接頭外觀顏色	黑色			
電線規格,材質	φ 4.5, PVC	φ 4.5, PUR	φ 4.5, PVC	φ 4.5, PUR
電線顏色	灰色	黑色	灰色	黑色
使用溫度範圍	-20℃~+80℃ (不凍結)			
導線規格	24AWG			
保護構造等級	IEC60529 IP 67			

# 訂購代號:



## 外觀尺寸:

#### ●直式 (M83R/ M84R)



#### ● 90° 式 (M83RL/ M84RL)

