

# MA-3016 系列 無線搖控模組

輸出入模組



## 特點：

- 晶體控制頻率。
- 低電源指示燈。
- 高達 100 公尺的搖控範圍。
- 支援 Modbus RTU / ASCII。
- 免費的 PC 應用軟體 Mindman Utility。
- 簡易的邏輯閘編輯功能。
- LED 輸出指示燈。
- 雙看門狗計時器。

## 訂購代號：

MA - 3016 U

型號

無：VHF  
U：UHF

## 規格：

型號	MA-3016 / MA-3016U
接收器輸出模式	Sink (40VDC / 200mA / 3000VDC 隔離)
接收器通訊模式	RS-485
接收器工作電壓	+10 ~ +30 VDC
接收器工作速率	1200~115200 bps
接收器 LED 輸出指示燈	有
發射器輸入電源	2 個 AA 電池
操作溫度	-20~+75℃ (不凍結)
工作距離範圍	100公尺 (max.)
看門狗計時器	系統及通訊介面
邏輯閘功能方塊種類	11
邏輯閘功能方塊數量	128
尺寸 (L×W×H)	200×77×40 mm (接收器), 120×55×25 mm (發射器)
重量	142 g (接收器), 155g (發射器)