

MACT300 系列

空氣調理組合（三點組合）



Mindman


規格：

| 型號 | MACT300 | |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 組件 | MAF300, MAR301, MAL300 | |
| 配管口徑代號 | 8A | 10A |
| 配管口徑尺寸 | 1/4 | 3/8 |
| 使用流體 | 空氣 | |
| 使用壓力範圍(※) | 0.05~1 MPa | |
| 耐壓力 | 1.5 MPa | |
| 有效斷面積 | 32mm ² | 34mm ² |
| 設定壓力範圍 | 0.05~0.85 MPa | |
| 周圍溫度 | -5~+60°C (不凍結) | |
| 過濾精度 | 標準：5 μm 選用：40 μm | |
| 油杯貯油容量 | 55c.c | |
| 油滴下最小空氣流量 | 50 ℓ/min | 60 ℓ/min |
| 建議潤滑油 | 輪機油 ISO-VG32 | |
| 附屬配件 | 壓力錶 (PG-40), T型支架 | |
| 重量 | 944 g | |



※ 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號：



流量特性圖：

