


# MAD400 系列

自動排水器



符號：



規格：

型號	MAD400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍(※)	0.15~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
重量	480 g		

※ 壓力低於0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號：

MAD400 - 8A - D3 - □

型號

配管口徑代號

8A : 1/4  
10A : 3/8  
15A : 1/2

自動排水閥

無 : MADV400-WB (外牙型)  
D3 : MADV400-WA (內牙型)

配管口螺牙

無 : Rc牙  
G : G牙  
NPT : NPT牙

