

MAF402 系列


空氣調理組合(過濾器)



規格：

型號	MAF402		
配管口徑代號	10A	15A	20A
配管口徑尺寸	3/8	1/2	3/4
使用流體	空氣		
使用壓力範圍(※)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選用：5, 20 μm		
重量	454 g		

符號：



※ 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

訂購代號：

