


MAF403 系列

空氣調理組合（過濾器）



符號：



規格：

型號	MAF403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (※)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選用：5 μm		
重量	345 g		

※1. 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

※2. 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號：

MAF403 - 8A - D - □ - B - □

型號

配管口徑代號

8A：1/4
10A：3/8
15A：1/2

過濾精度

無：40 μm
5u：5 μm


B：C型支架

D：自動排水閥 (FMRF300)
N：尼龍內杯

配管口螺牙
無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

選用配件：

C型支架



流量特性圖：

