# **MAF900** 系列

## 空氣調理組合(過濾器)





## 符號:

### 手動排水



自動排水







- ●具有高度的除水性能可去除高達99%的水份。
- 適用於管路源頭,大流量工具及氣壓缸的操作使用。

### 規格:

特點:

型號	MAF900
配管口徑代號	40A
配管口徑尺寸	1 1/2
使用流體	空氣
使用壓力範圍 (※1)	0.05~1.75 MPa
周圍溫度	0~+80℃ (不凍結)
過濾精度	標準:50 μ m
流量 (※2)	20000 ∉/min
重量	2035 g

※1. 選用自動排水閥,使用壓力範圍 0.15~1.75 MPa。 ※2. 流量為壓力 P=0.6 MPa,壓力降△P=0.1 MPa 時之值。

## 訂購代號:









