


MAFR403 系列

空氣調理組合 (過濾調壓器)



選用配件：MP41

符號：



規格：

型號	MAFR403		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍(※)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
設定壓力範圍	0.1~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準：40 μm 選用：5 μm		
附屬配件	壓力錶 (PG-20)，L型支架		
重量	620 g		

※1. 壓力低於 0.05 MPa，可自動排水。

※2. 選用自動排水閥 (FMRF300)，使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號：

MAFR403 - 8A - □ - E1 - □ - □

型號

配管口徑代號

8A：1/4
10A：3/8
15A：1/2

過濾精度

無：40 μm
5u：5 μm

數位壓力傳感器

E1: MP41P-02
E2: MP41P-02-QD
E3: MP41P-02-J
E4: MP41P-02-QD-J
E5: MP41P-04
E6: MP41P-04-QD
E7: MP41P-04-J
E8: MP41P-04-QD-J




※ 數位壓力傳感器MP41規格，請參5-11頁。

配管口螺牙

無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

無：標準型

C：外接壓力錶 (PG-40)
D：自動排水閥 (FMRF300)
P：壓力傳感器 (MPS系列)
N：尼龍內杯



流量特性圖：

