


MAR301 系列

空氣調理組合(調壓器)




符號:



規格:

型號	MAR301	
配管口徑代號	8A	10A
配管口徑尺寸	1/4	3/8
使用流體	空氣	
最高使用壓力	1 MPa	
耐壓力	1.5 MPa	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
附屬配件	支架	
選用配件	壓力錶 (PG-40)	
重量	250g	

訂購代號:



流量特性圖:

