



### 特點：

- 即插即用，免開發程式。
- 支援開機畫面設定。
- RS-485 通訊介面。
- 完全支持 MA 系列控制器。
- 螢幕解析度: 192 x 64 像素。
- 雙看門狗計時器。
- 抗雷擊保護。
- 螢幕亮度: 60cd/m<sup>2</sup>。

### 訂購代號：

**MATP**

型號

### 規格：

型號	MATP
螢幕型式	4.3 吋
螢幕色彩	單色
背光模式	5 秒休眠或恆亮 (可設定)
解析度	192×64 像素
螢幕尺寸	96×32 mm
開機畫面尺寸	108×64 Bmp
通訊介面	RS-485
操作電壓	10 ~ 30 VDC
螢幕壽命	50,000 小時
亮度	60 cd/m <sup>2</sup>
對比	可變電阻調整
散熱方式	自然通風冷卻
操作溫度	-10~+60℃ (不凍結)
儲存溫度	-20~+70℃ (不凍結)
尺寸 (L×W×H)	158×87×29 mm