



MED 系列

2口2位先導膜片式電磁閥(常閉型)



規格：

●若流體為空氣且壓力為5bar以上，每分鐘作動頻率最好不要超過十次。



電力消耗 / 線圈溫度：

線圈功率	2	3	2E
AC(VA)	6.9	8.0	4.8
最終溫度℃	70.0	60.0	50.0
DC(W)	6.2	6.8	5.2
最終溫度℃	78.0	73.0	62.0
線圈環境溫度	-15~+50℃(不凍結)		

尺寸：

型號	MED				
	08	09	10	15	
記號					
尺寸(mm)					
D	50.0		50.0		
L	40.0		55.0		
H	72.0		76.5		
M	17.0		24.0		
W	32		38.0		
重量 (Kg)	線圈 2	0.25	0.24	0.37	0.34
	線圈 3	0.30	0.29	0.42	0.39
	線圈 2E	0.57	0.56	0.80	0.77

訂購代號：



規格：

MED : (鍛造銅閥體) 適用流體：空氣、水、瓦斯、輕油																
記號 (配管口徑) G	指引	密封環 材質	線圈	節流 口徑 mm	溫度℃				使用壓力 (0.2~ bar)						CV 值	
					線圈2		線圈3/2E		線圈2		線圈3		線圈2E			
					N	J	V	N	J	V	AC	DC	AC	DC		AC
08(1/4)	A	N	2	10	-5	-10	-5	-10	7	3	10	7	7	5	1.8	
09(3/8)	B	J	3	15	80	80	80	120	5	1	7	5	5	3	2.2	
10(3/8)	A	V	2E		80	80	80	120	7	3	10	7	7	5	1.8	
15(1/2)	B				80	80	80	120	5	1	7	5	5	3	2.2	