

MVHA-41* 系列

手動閥



規格：

型號	MVHA-41V	MVHA-41P	MVHA-41PP
配管口徑代號	6A		
配管口徑尺寸	Rc1/8		
方口數	5口		
位置數	2位置		
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0~0.9 MPa		
有效斷面積	5.5 mm ²		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
重量	64 g	58 g	76 g

訂購代號：

MVHA - 41V - G




型號

4 : 4方向 (5方口)

V : 凸輪式搖桿型
P : 單側按鈕型
PP : 雙側按鈕型

配管口螺牙
無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙



MVHA-41V



MVHA-41* 外觀尺寸

手動閥

MVHA-41P



MVHA-41PP

