

MVHB-220 系列

手動閥



規格：

型號	MVHB-220-4TV MVHB-220-4TV-SP	MVHB-220-4TV* MVHB-220-4TV*-SP
配管口徑代號	8A	
配管口徑尺寸	Rc1/4	
方口數	5口	
位置數	2位置	3位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~0.8 MPa	
有效斷面積	18 mm ²	16 mm ²
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
重量	193 g	234 g

訂購代號：

MVHB-220-4TVC-SP-M-G

型號

本體寬度

4：4方向


彈簧
復歸型

無：標準型
M：面板安裝型


配管口螺牙
無：Rc牙
G：G牙
NPT：NPT牙

無：5口2位
C：中間位置關閉(5口3位)
P：中間位置通氣(5口3位)
R：中間位置排氣(5口3位)



面板安裝型：




MVHB-220-4TV




MVHB-220-4TV-SP





MVHB-220-4TVC




MVHB-220-4TVP




MVHB-220-4TVR



MVHB-220-4TVC-SP



MVHB-220-4TVP-SP



MVHB-220-4TVR-SP

