

MVHB-300 系列

手動閥



規格：

型號	MVHB-300(V)-4TV MVHB-300(V)-4TV-SP	MVHB-300(V)-4TV* MVHB-300(V)-4TV*-SP
配管口徑代號	10A	
配管口徑尺寸	Rc3/8	
方口數	5口	
位置數	2位置	3位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0~1.2 MPa	
有效斷面積	34 mm ²	
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)	
重量	438 g	487 g

訂購代號：

MVHB - 300V - 4TVC - SP - G

型號

本體寬度

4 : 4方向

無 : 5口2位
C : 中間位置關閉(5口3位)
P : 中間位置通氣(5口3位)
R : 中間位置排氣(5口3位)

彈簧復歸型


配管口螺牙

無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙



無 : 標準型
V : 直立型

※ V型可搭配 MVSE-300 連座使用 (請參1-31頁)


MVHB-300-4TV




MVHB-300-4TV-SP





MVHB-300-4TVC




MVHB-300-4TVP




MVHB-300-4TVR





MVHB-300-4TVC-SP



MVHB-300-4TVP-SP



MVHB-300-4TVR-SP




MVHB-300 外觀尺寸




手動閥




MVHB-300V-4TV




MVHB-300V-4TV-SP






MVHB-300V-4TVC




MVHB-300V-4TVP




MVHB-300V-4TVR



MVHB-300V-4TVC-SP



MVHB-300V-4TVP-SP



MVHB-300V-4TVR-SP

