


MVSE-260 系列

電磁閥



規格：

型號	4E1,4E2	4E2C.P.R
配管口徑代號	8A	
配管口徑尺寸	Rc1/4	
方口數	5口	
位置數	2位置	3位置
使用流體	空氣	
使用壓力範圍	0.2~1.2 MPa	0.3~1.2 MPa
耐壓力	1.5 MPa	
有效斷面積	18 mm ²	16 mm ²
周圍溫度	-5~+50℃ (不凍結)	
應答時間	40 ms	35 ms
定格電壓	AC110V, AC220V (50/60)Hz, DC24V	
電力消耗	AC=6/4.9VA, DC=2.5W	
電壓容許範圍	±10%	
絕緣等級	F 級	
重量	255 g, 350 g	405 g

閥 / 訂購代號：

MVSE - 260 - 4E2C - AC110 - L - G

型號

本體寬度

電壓種類

AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V

4 : 4方向(5方口)

E1 : 單線圈
E2 : 雙線圈

C : 中間位置關閉
P : 中間位置通氣
R : 中間位置排氣
(僅適用4E2)

無 : DIN端子型
L : DIN端子附燈型
E : 防爆型(表1)
(E 為黑色線圈)

配管口螺牙
無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙

表 1
防爆型規格：

防爆等級	EEx m II T4
定格電壓	AC110V, 220V, (50/60)Hz, DC24V.
電力消耗	AC=4.4VA, DC=5W
電壓容許範圍	±10%
絕緣等級	F 級

連座 / 訂購代號：

MVSE - 260 - 5B3 - G

型號

連座

5B : 5方口直配管型適用


連座數

1, 2, 3...

配管口螺牙

無 : Rc牙
G : G牙
NPT : NPT牙

流量特性圖：






MVSE-260 外觀尺寸




電磁閥



MVSE-260-4E1



MVSE-260-4E2



MVSE-260-4E2C.PR

MVSE-260-4E2C

MVSE-260-4E2P

MVSE-260-4E2R

