

TPU* 系列

PU管(聚氨脂管)



訂購代號：

TPU0503 – 200 – T

型號	每捲長度 (米)	顏色
TPU0420		● B : 黑
TPU0425		● BU : 天空藍
TPU0503		● O : 橘紅
TPU0604		● G : 綠
TPU0850		● Y : 黃
TPU0806		○ T : 透明
TPU0906		
TPU1065		
TPU1108		
TPU1208		
TPU1296		
TPU1613		

特點：

- 具優良的柔軟特性，可獲得最小的彎曲半徑，相當適合配管空間狹小的環境中使用。
- 色彩種類齊全，便於複雜配管的顏色管理。

規格：

型號	TPU*
使用流體	空氣
使用壓力範圍	0~100psi (0~0.7MPa)
使用真空壓力	-29.5in.Hg (-100kPa)
使用溫度範圍	-5~+140°F (-15~+60°C)(不凍結)

MINDMAN 品牌PU管

型號	內徑×外徑 (mm)	每捲 長度(m)	可選擇顏色
TPU0420	2×4	200	B, BU, O, T
TPU0425	2.5×4	200	B, BU, O, G, Y, T
TPU0503	3×5	200	B, BU, O, G, Y, T
TPU0604	4×6	200	B, BU, O, G, Y, T
TPU0850	5×8	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU0806	6×8	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU0906	6.5×9.5	200	B, BU, O, G, Y, T
TPU1065	6.5×10.0	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU1108	8.0×11	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU1208	8.0×12.0	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU1296	9.6×12.7	100	B, BU, O, G, Y, T
TPU1613	13×16	100	B, BU, O, G, Y, T

可選擇顏色：● 黑(B)、● 天空藍(BU)、● 橘紅(O)、● 綠(G)、● 黃(Y)、
○ 透明(T)