


MC* / MGT* 特殊規格訂購代號



氣壓缸

■ 雙軸可調行程：




作動方式/桿端牙型：

代號	記號	說明
2 7		雙軸可調行程外牙
2 8		雙軸可調行程內牙

適用規格：

系列	型號
標準氣壓缸	MCQA, MCQV2, MCQI2, MCKQI2
薄型治具氣壓缸	MCJA, MCJQ, MCJI, MCJU
迷你氣壓缸	MCMA, MCMB, MCKMB, MCMJ, MCKMI, MCMJ
圓型氣壓缸	MCCG
導桿氣壓缸	MCGI, MGTB, MGTK, MGTU, MGTX

■ 串聯倍力缸：




作動方式/桿端牙型：

代號	記號	說明
5 1		串聯倍力外牙
5 2		串聯倍力內牙

適用規格：

系列	型號
標準氣壓缸	MCQA, MCQV2, MCQN
薄型治具氣壓缸	MCJA, MCJQ, MCJI
迷你氣壓缸	MCMA, MCMB, MCMJ, MCMJ
圓型氣壓缸	MCCG, MCCN

■ 低油壓缸：




適用規格：

系列	型號
標準氣壓缸	MCQA, MCQV2, MCQI2, MCKQI2 (for tube I.D. ϕ 32~ ϕ 100)
迷你氣壓缸	MCMA, MCMB, MCM I (for tube I.D. ϕ 16~ ϕ 40)
導桿氣壓缸	MGTB, MGTK, MGTU, MGTX

- 註：1. 將活塞環改為雙 U 系列。
 2. 迷你氣壓缸及導桿氣壓缸 (MGTB / MGTU-20,25 氣缸內徑) 訂購後須確認外觀尺寸。

■ 低摩擦缸：




適用規格：

系列	型號
標準氣壓缸	MCQA, MCQV2, MCQI2, MCKQI2, MCQN
薄型治具氣壓缸	MCJA, MCJQ
迷你氣壓缸	MCMA, MCMB, MCM I
圓型氣壓缸	MCCG, MCCN
導桿氣壓缸	MGTB, MGTK, MGTU, MGTX

- 註：1. 氣缸內徑 ϕ 12 以下， ϕ 125 (含) 以上不適用。

■ 耐熱氣壓缸：



適用規格：

系列	型號
標準氣壓缸	MCQA, MCQV, MCQI2
薄型治具氣壓缸	MCJA, MCJQ
迷你氣壓缸	MCMA, MCMB, MCM I
圓型氣壓缸	MCCG
導桿氣壓缸	MGTX

- 註：1. 將密封材質改變為耐熱材質。
 2. 周圍溫度範圍：-10°C ~ +150°C (不凍結)。
 3. 不可安裝傳感器。