



包裝：1個/袋


訂購代號：(附吸盤單體空氣鉗)



訂購代號：(空氣鉗組)



訂購代號：(空氣鉗單體)



① 型號

VTA：不含開關閥 / VTB：附開關閥

② 色彩：

W：白 / BU：藍(限VTA) / EG：黑色(防靜電)

③ 吸盤口徑·材質：

吸盤徑	φ1	φ2	φ4	φ6	φ8
腈橡膠	1RN	2RN	4RN	6RN	8RN
矽橡膠	1RS	2RS	4RS	6RS	8RS
低阻抗防靜電橡膠	1RE	2RE	4RE	6RE	8RE

④ 吸盤支架形狀：

S：直式 / 無記號：R

⑤ 本體固定支架：

S：附支架 / 無記號：不附

① 型號

VTA：不含開關閥 / VTB：附開關閥

② 色彩：

W：白 / BU：藍(限VTA) / EG：黑色(防靜電)

③ 吸盤支架形狀：

S：直式 / 無記號：R

規格：

使用流體	空氣
使用壓力範圍	0.015~0.07 MPa
定格供給壓力	0.5 MPa
到達真空度	-85 kPa (VTB: -80kPa)
使用溫度範圍	0~+60℃(不凍結)

<p>VTA</p> <p>不具開關閥之附吸盤空氣鉗 Air pincette</p>	<p>VTB</p> <p>具開關閥之附吸盤空氣鉗 Valve Air Pincette</p>	<p>VTA PACKAGE</p> <p>不具開關閥之空氣鉗 Air pincette Package</p>	<p>VTB PACKAGE</p> <p>具開關閥之空氣鉗 Valve Air Pincette Package</p>	<p>UL</p> <p>捲曲管 Coiling Tube</p>
型式	型式	型式	型式	型式
VTA-□-1R□-□-□ VTA-□-6R□-□-□	VTB-W-1R□-□-□ VTB-W-6R□-□-□	VTA-W-SET VTA-BU-SET	VTB-W-SET	UL04-2-W UL04-2-CB
VTA-□-2R□-□-□ VTA-□-8R□-□-□	VTB-W-2R□-□-□ VTB-W-8R□-□-□			
VTA-□-4R□-□-□	VTB-W-4R□-□-□			
<p>VTA PARTS</p> <p>不具開關閥之空氣鉗 Air pincette</p>	<p>VTB PARTS</p> <p>具開關閥之空氣鉗 Valve Air Pincette</p>	<p>VTA PARTS / EG</p> <p>防靜電型不具開關閥之空氣鉗 Air pincette</p>	<p>VTB PARTS / EG</p> <p>防靜電型具開關閥之空氣鉗 Valve Air Pincette</p>	<p>VFUH</p> <p>固定用支架 Fixed Holder</p>
型式	型式	型式	型式	型式
VTA-W VTA-BU	VTB-W	VTA-EG	VTB-EG	VFUH010P01
<p>VTA EG</p> <p>防靜電型不具開關閥之附吸盤空氣鉗 Pad Air pincette</p>	<p>VTB EG</p> <p>防靜電型具開關閥之附吸盤空氣鉗 Valve Pad Air Pincette</p>	<p>VTA PACKAGE / EG</p> <p>防靜電型不具開關閥之空氣鉗 Air pincette Package</p>	<p>VTB PACKAGE / EG</p> <p>防靜電型具開關閥之空氣鉗 Valve Air Pincette Package</p>	<p>UL EG</p> <p>防靜電型捲曲管 Coiling Tube</p>
型式	型式	型式	型式	型式
VTA-EG-1RE□-□ VTA-EG-6RE□-□	VTB-EG-1RE□-□ VTB-EG-6RE□-□	VTA-EG-□-SET	VTB-EG-□-SET	UEL04-2-B
VTA-EG-2RE□-□ VTA-EG-8RE□-□	VTB-EG-2RE□-□ VTB-EG-8RE□-□			
VTA-EG-4RE□-□	VTB-EG-4RE□-□			

※ VFUH固定用支架不適用於防靜電型。