

# 超小型管接頭

一般環境用 — 快速接頭


PISCO

進口代理商品

包裝：10個/袋

訂購代號：

LC — 0425 — M5 — C



① 型號

② 配管徑：

編號	0320	0425	0535	0640
外徑	φ3	φ4	φ5	φ6
內徑	φ2	φ2.5	φ3.5	φ4

內牙徑：

編號	FM3	FM5
尺寸	M3×0.5	M5×0.8

③ 外牙徑：

編號	公制牙			管用錐型牙
	M3	M5	M6	01
尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	R1/8

④ 無塵室規格：

無：標準型；C：無塵室規格。

規格：

使用流體	空氣
最高使用壓力	0.5 MPa(真空狀態下0.4 MPa)
使用真空壓力	-0.1MPa
使用溫度範圍	0~+50℃(不凍結)

<p><b>LS</b></p> <p>配管頭夾套 Tube Clamp Sleeve</p> <p>型式</p> <p>LS-0425   LS-0640</p>	<p><b>LH</b></p> <p>通用彎頭型 Universal Elbow</p> <p>型式</p> <p>LH-FM3-M3   LH-FM5-M5</p>	<p><b>LN</b></p> <p>公制牙雙向接頭 Nipple</p> <p>型式</p> <p>LN-M3-M3   LN-M5-M5</p>	<p><b>LE</b></p> <p>聯管T型 Union Tee</p> <p>型式</p> <p>LE-FM5</p>	<p><b>LD</b></p> <p>通用歧管T型 Universal Branch Tee</p> <p>型式</p> <p>LD-FM5-M5</p>	<p><b>LM</b></p> <p>分隔聯管型 Bulkhead Union</p> <p>型式</p> <p>LM-FM5</p>
<p><b>LC</b></p> <p>超小直型 Minimal Straight</p> <p>型式</p> <p>LC-φ D-M</p> <p>LC-0320-M3   LC-0535-M5   LC-0320-M5   LC-0640-M3   LC-0425-M3   LC-0640-M5   LC-0425-M5   LC-0640-M6   LC-0425-M6   LC-0640-01   LC-0425-01</p>	<p><b>LCN</b></p> <p>緊縮直型 Straight tightening</p> <p>型式</p> <p>LCN-φ D-M</p> <p>LCN-0320-M3   LCN-0425-01   LCN-0320-M5   LCN-0640-M5   LCN-0320-01   LCN-0640-01   LCN-0425-M5</p>	<p><b>LG</b></p> <p>超小不同尺寸接頭 Minimal Different Diam. Nipple</p> <p>型式</p> <p>LG-φ D1-φ D2</p> <p>LG-0425-0320   LG-0640-0425   LG-0640-0320</p>	<p><b>LH</b></p> <p>超小通用彎頭型 Minimal Universal Elbow</p> <p>型式</p> <p>LH-φ D-M</p> <p>LH-0320-M3   LH-0425-M3   LH-0320-M5   LH-0640-M5   LH-0425-M5</p>	<p><b>LB</b></p> <p>超小T型 Minimal Tee</p> <p>型式</p> <p>LB-φ D-M</p> <p>LB-0320-M3   LB-0425-M3   LB-0320-M5   LB-0640-M5   LB-0425-M5</p>	<p><b>LB</b></p> <p>通用T型 Universal Tee</p> <p>型式</p> <p>LB-FM3-M3   LB-FM5-M5</p>
			<p><b>LU</b></p> <p>超小型接頭 Minimal Nipple</p> <p>型式</p> <p>LU-φ D</p> <p>LU-0320   LU-0640   LU-0425</p>	<p><b>LU</b></p> <p>聯管接頭 Coupling</p> <p>型式</p> <p>LU-FM</p> <p>LU-FM3   LU-FM5</p>	<p><b>LHN</b></p> <p>通用緊縮彎頭型 Universal Elbow Tightening</p> <p>型式</p> <p>LHN-φ D-M</p> <p>LHN-0320-M5   LHN-0640-M5   LHN-0425-M5</p>
					<p><b>LZ</b></p> <p>通用十字 Universal Cross</p> <p>型式</p> <p>LZ-FM5-M5</p>
					<p><b>LL</b></p> <p>聯管彎頭型 Union Elbow</p> <p>型式</p> <p>LL-FM5</p>
					<p><b>LLC</b></p> <p>延長聯管 Extension Joints</p> <p>型式</p> <p>LLC-FM3-M3   LLC-FM5-M5</p>
					<p><b>LP</b></p> <p>塞頭 Plug</p> <p>型式</p> <p>LP-M</p> <p>LP-M3   LP-M5</p>