MAL400 系列

空氣調理組合(潤滑器)

訂購代號:





規格:

型號	MAL400		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
最高使用壓力	1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60℃ (不凍結)		
油杯貯油容量	200c.c		
最大流量 (<u>※</u>) <i>e</i> /min	400	1300	2500
油滴下最小空氣流量	50 <i>ℓ</i> /min	200 <i>ℓ</i> /min	400 <i>ℓ</i> /min
建議潤滑用油	輪機油 ISO-VG32		
選用配件	支架		
重量	600 g		

※ 流量為入口壓力 0.7 MPa,壓力降 \triangle P=0.03 MPa 時之值。(ANR)









